



Моторизованный металлографический микроскоп MT8500 (M)

Производитель: **Meiji**

Модель: MT8500 (M)

<https://assa-group.ru/mt8500-m>

- Моторизованный столик для биологического микроскопа, двух- или трехуровневый, 75x30 мм
- Механизм автоматической фокусировки микроскопа (перемещение по оси Z)
- Блок управления перемещением предметного столика и фокусировки
- Сверхширокопольные окуляры 10x (для работы в очках), линейное поле 22 мм
- Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов
- Безрефлексные планахроматические объективы светлого/темного поля Planachromat Epi: BD5x, BD10x, BD20x, BD50x, BD100x (опция)
- Осветитель отраженного/проходящего света по Келеру с галогеновым источником света (12 В, 50 Вт/6 В, 30 Вт) или светодиодом
- Возможна комплектация с осветителем отраженного/проходящего света со светодиодным источником света
- Методы исследования включают проходящий и отраженный свет, светлое поле, темное поле и поляризацию

Характеристики

Визуальная насадка

— бинокляр (тип
Зидентопфа)
— тринокуляр (тип
Зидентопфа)
— эргономичная
биноклярная
53–75 мм

Настройка межзрачкового расстояния Окуляры

SWH10x F.N. 22 (O.D.
30 мм)

Револьвер объективов

эргономичный, на 5
объективов
для смены
увеличения

Набор объективов

Planachromat Epi:
BD5x, BD10x, BD20x,
BD50x

Столик

моторизованный, 2
или 3 уровня,
75x30 мм

Конденсор Фокусировка

Abbe N.A. 1,25
механизм
автоматической
фокусировки
микроскопа
(перемещение по оси
Z)

Моторизация

блок перемещения
предметного столика
и фокусировки

Источник света

— отраженный свет:
галогеновый 12 В,
50 Вт

Источник питания

- проходящий свет:
галогеновый 6 В,
30 Вт
- осветитель
отраженного света:
внешний блок
питания
с автоматическим
определением
напряжения
и регулятором
яркости
- осветитель
проходящего света:
встроенный источник
питания
с автоматическим
определением
напряжения
и регулятором
яркости
- светлое поле, темное
поле и поляризация

Методы исследования

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/mt8500-m>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.