




Автоматический биохимический/иммуноферментный анализатор ChemWell® 2910 (Combi)

Производитель: Awareness Technology

Модель: 2910 (Combi)

<https://assa-group.ru/chemwell-2910-combi>

- Открытая система для любых методик и реагентов
- Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов
- Стандартные микропланшеты для всех реакций
- Функции: предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов

Характеристики

Общие

Свойства

Random Access
(случайный доступ),
Stat Testing
(тестирование
срочных проб),
одновременное

Производительность

Объем реакционной
смеси
Калибровка

Управление

Функции

Кинетика

Мониторинг

Реагенты и пробы
Штатив реагентов

Два шприцевых
насоса
Пробоотборник

Объем пробы

отслеживание
нескольких тестов
— 200 тестов/час по
конечной точке
— 170 кинетических
тестов/час
до 280 мкл

— одно- или
многоточечная
— сохранение
калибровок
внешний компьютер с
принтером
предварительное
разведение,
диспенсирование,
перемешивание,
инкубация, промывка,
измерение и расчет
результатов
полноценная, с
построением графика
реакции
автоматический, всех
функции

для размещения
флаконов разных
размеров
50 мкл и 2,5 мл

нержавеющая сталь с
датчиком уровня
2 мкл (минимальный)
/ 1,95 мл

Точность дозирования	(максимальный) коэффициент вариации
Штатив проб	96 проб
Реагенты	27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов)
Реакционные емкости	стандартные микролунки, стрипы и планшеты
Емкости	— 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня — 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня — 2 л бутыл для отходов с датчиком наполнения — 1 л бутыл для заполнения шприцев
Инкубационный, временной и температурный контроль ИФА	
Термоконтроль	контроль времени инкубации по стрипу термостат для планшета и пробоотборника 25, 37 °C
Промывка	

Вошер

Программа

Измерение

Оптический модуль
8 фильтров

Диапазон линейности
Точность фотометра

**Программное
обеспечение**

Формат

Операционная
система
Минимальные
требования

Рекомендованные
требования

Методы

Разное

8-канальное
промывающее
устройство
создание протокола
промывки

4-канальный
340, 405, 450, 505,
545, 600, 630, 700 нм
от 0,0 до 3,0 А
 $\pm 1 \%$

CD-Rom и интернет
обновления
Windows Vista, XP, или
Windows 7
Pentium/133 MHz, 64
MB RAM, SVGA-
дисплей, порт USB
Pentium II/333 MHz,
128 MB RAM, CD
драйв, Windows XP
или выше
абсорбция, по одному
стандарту, по
фактору, кинетика по
фиксированному
времени, кинетика по
стандарту или по
фактору,
многоточечная
калибровка, линейная
регрессия, log-logit, по
точке сечения Cut-off

Электропитание

100–250 В AC, 50/60

Гц, 160 Вт, CAT II

Температура,
влажность

15–35 °С, менее 85 %

Габариты, вес

92x54,6x47,6 см, 36 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/chemwell-2910-combi>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.