




Роторные трибометры TE 92

Производитель: [Plint Tribology](#)

Модель: TE 92

<https://assa-group.ru/te-92--otornye-tribometry>

Роторный трибометр с микропроцессорным управлением TE 92 представляет собой многоцелевую машину для испытания материалов и смазок. Устройство имеет коллинеарные оси вращения и нагрузки и открытую платформу для испытаний, что позволяет проводить испытания в различных конфигурациях, в том числе соответствующих международным стандартам.

Имеет следующие модификации:

TE 92HS - высокоскоростной роторный трибометр с микропроцессорным управлением

TE 92DL - четырехшариковый трибометр

TE 92HP - роторный трибометр с микропроцессорным управлением повышенной мощности

TE 92HPHS - высокоскоростной роторный трибометр с микропроцессорным управлением повышенной мощности

Установка TE 92 (TE 92HS, TE 92HP, TE 92HPHS, TE 92DL) в комплекте с TE 92/1, TE 92/2 и TE 92/3

Характеристики консистентных смазок, предупреждающие износ ASTM D2266

Характеристики СОЖ, предупреждающие износ ASTM D4172

Противозадирные свойства консистентных смазок ASTM D2596

Противозадирные свойства СОЖ ASTM D2783

Противозадирные свойства по IP 239: испытание смазок на трение и износ

Испытание смазок DIN 51350/1-5: испытание консистенции с помощью четырехшариковой машины

Установка TE 92 (TE 92HS, TE 92HP, TE 92HPHS, TE 92DL) в комплекте с TE 92/2 и TE 92/4

Испытание на контактную усталость при качении для жидкостей IP 300

Установка TE 92 (TE 92S, TE 92HS, TE 92HP, TE 92HPHS) в комплекте с TE 92/2 и TE 92/5

Испытание стабильности консистенции смазочных масел, содержащих полимеры DIN 51350/6

Стабильность сдвиговой вязкости трансмиссионных смазок (в конических роликовых подшипниках) CEC L-45-T-93

Установка TE 92 (TE 92HS, TE 92HP, TE 92HPHS) в комплекте с TE 92/6 и TE 92/6/1-3

Испытание на износ с помощью штифтодисковой машины ASTM G99

Измерение трения и износа по DIN 50324: модельные опыты по трению скольжения твердых тел ("шар на диске").

Испытание трибологических свойств подшипниковых материалов по ISO/DIS 7148-2

Установка TE 92 (TE 92HS, TE 92HP, TE 92HPHS) в комплекте с TE 92/6/4

Стандартный метод испытаний на скорость износа материалов, находящихся в самосмазывающемся контакте трения, с использованием установки типа упорный диск ASTM D3702.

<https://assa-group.ru/te-92--otornye-tribometry>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.