



## Аппарат для комбинированной терапии BTL-5818SLM COMBI

Производитель: BTL

Модель: BTL-5818SLM COMBI

<https://assa-group.ru/btl-5818slm-combi>

## **1-КАНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ТОКОВ, 1-КАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУК, 1-КАНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕР, 1-КАНАЛЬНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ**

- Уникальная модульная система
- До четырёх терапий в одном аппарате
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- Большой цветной сенсорный экран

## **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Большой 8.4" цветной сенсорный экран
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- База данных пациентов
- Тележка\*

## **ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ**

- Широкий выбор низко- и среднечастотных видов тока и их модификации
- Программируемые последовательности
- Режимы постоянного тока и постоянного напряжения
- Соединение с вакуумной системой\*

## **УЛЬТРАЗВУК**

- Эргономичные ультразвуковые головки с визуальной идентификацией аксессуаров / визуальная индикация контакта пациента
- Мультичастотные аппликаторы: 1 и 3 МГц

## **ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ**

- Широкий выбор красных, инфракрасных и комбинированных зондов и кластеров
- Постоянный и импульсный режимы терапии
- Автоматический расчет параметров терапии
- Лазерная акупунктура (частоты Ножье)

## **МАГНИТОТЕРАПИЯ**

- Мощные магнитотерапевтические аппликаторы с технологией Сфокусированного Магнитного Поля™
- Импульсное Магнитное Поле (PMF) – прямоугольные, экспоненциальные, синусоидальные и треугольные импульсы
- Удобные и легкие аппликаторы \*опционально

<b>Экран</b>	8.4"/5.7" цветной сенсорный экран
<b>Размеры</b>	230 × 390 × 260 мм
<b>Вес</b>	4.7–5.3 кг
<b>Питание</b>	230 В/50–60 Гц, 115 В/50–60 Гц

## **ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ**

**Каналы электротерапии** 1  
**УЛЬТРАЗВУК**

**Модуляция частоты** 10-150 Гц

**Коэффициент заполнения** 5%-100%

**Макс. интенсивность в** 2 Вт/см<sup>2</sup>

**непрерывном режиме**

**Макс. интенсивность в** 3 Вт/см<sup>2</sup>

**импульсном режиме**

## **ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ**

**Режим работы** Непрерывный и импульсный

**Доза** 0.1-100 Дж/см<sup>2</sup>

**Частота** 0-10 000 Гц

**Обрабатываемая площадь** 0.1-100 см<sup>2</sup>

**Коэффициент заполнения** 5%-100%

**Класс лазера** 3В

## **МАГНИТОТЕРАПИЯ**

**Максимальная интенсивность** 128 мТл  
**магнитного поля**

**Модуляция частоты** 0-166 Гц

<https://assa-group.ru/btl-5818slm-combi>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.



+7 499 490-02-72  
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

