



Станция автоматической пробоподготовки EpMotion 96

Производитель: EPPENDORF

Модель: EpMotion 96

<https://assa-group.ru/epmotion-96>

Eppendorf epMotion® 96 – это автоматическая станция пробоподготовки, позволяющая выполнять до 96 проб одновременно. Она оснащена 96-ю каналами для aspiration и dispensing, что обеспечивает высокую пропускную способность и точность. Станция имеет встроенный дисплей и сенсорный интерфейс для управления процессом. Eppendorf epMotion® 96 идеально подходит для высокопроизводительных исследований в области молекулярной биологии, биохимии и фармацевтики.

- **Эксплуатация Eppendorf epMotion® 96** – это простое и удобное решение для автоматизации рутинных задач. Станция проста в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает различные протоколы. Благодаря своей компактности и надежности, Eppendorf epMotion® 96 является идеальным выбором для лабораторий, требующих высокой точности и скорости.

- **96 каналов** – это преимущество Eppendorf epMotion® 96, позволяющее выполнять до 96 проб одновременно. Это значительно ускоряет процесс пробоподготовки и снижает риск ошибок. Станция также поддерживает различные протоколы, что делает ее универсальным инструментом для различных исследований.

- **Высокая точность** – это еще одно преимущество Eppendorf epMotion® 96. Станция оснащена высокоточными насосами и системой контроля объема, что обеспечивает высокую точность aspiration и dispensing. Благодаря своей надежности и точности, Eppendorf epMotion® 96 является идеальным выбором для высокопроизводительных исследований, требующих высокой точности.

Преимущества:

- **Высокая пропускная способность** – это преимущество Eppendorf epMotion® 96, позволяющее выполнять до 96 проб одновременно. Это значительно ускоряет процесс пробоподготовки и снижает риск ошибок. Станция также поддерживает различные протоколы, что делает ее универсальным инструментом для различных исследований.

- ?????????? ??? ? 96-????????? ????????

- ?????? ?????? ? ?????? ??????

- ?????????? ???????????

- ??????? ? 384-?????????? ????????????

- ???

- ?????????????????? ??????????

????????????????? ??????????????????

- ?????????????? ?? 0,5 ??? ?? 300 ??? ??????

- ?????????????? ?????????????? ? ?????????????? 96 ??????????? ?????????? ??? ???????
?????????? ? ?????????????????????? ???????????????

- ?????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????????

- ?????????????????? 50??? ? 300??? ?????????? ?????????????????? ??? ??????? ??????????

- ?????????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????????????? ???????



+7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
zapros@assa-group.ru www.assa-group.ru

- ?????????????????? ??????????: ?????????, ?????????????, ??????-????????????, ?????????????? ? ??????????
- ?????????? ?????????? ?????????????????? ??? ?????? ? ????????????? ?????????? ??????????
- ???????? ? ???????? ???????? ??????????????
- ?????????????? ??????, ?????????? ??? ?????????????? ? ?????????????? ??????

T?? ???????	96 ???????
??????????	??????????
?????????? ???????????	????????? ???????
?????????? ??????? ?????????? ?????? ???1 (2)	
??????????	
????????? ??????	0,5 – 300 ???
????????????????	100 – 240 ? ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %, 175 ??
????????? (????? ? ????????? ? ??????)	22.9 × 45.7 × 53.3 ??
???	19 ??

<https://assa-group.ru/epmotion-96>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.