



Центрифуга высокоскоростная JXN-26

Производитель: **BECKMAN
COULTER**

Модель: JXN-26

<https://assa-group.ru/centrifuga-vysokoskorostnaya-jxn-26>

Высокоскоростная центрифуга с высокой производительностью для работы с большими и малыми объемами, а также с микропланшетами, для решения широкого спектра задач. Одновременно может работать с образцами объемом до 6 литров.

Двойная система распознавания ротора автоматически определяет используемую модель и ограничивает скорость вращения до максимально допустимой. Система уменьшения трения (FRS) обеспечивает более быструю, тихую и энергосберегающую работу с улучшенным контролем температуры, что увеличивает надежность системы. Роторы с облегченным весом J-Lite облегчают процедуру загрузки, а также позволяют уменьшить время центрифугирования. В роторе JS-4.3 возможно использовать канистры Aerosolve* со специальными держателями открытого типа, которые защищают от аэрозолей и позволяют обнаружить поврежденную пробирку до открытия канистры.

Широкий выбор держателей позволяет работать с пробирками различного объема, а также со стандартными вакуумными пробирками.

Особенности центрифуги JXN-26

- соответствие требованиям GMP
- сенсорный экран большого размера на русском языке
- рабочий журнал с информацией о всех последних прогонах
- отображение изменения скорости и температуры в реальном времени
- удаленный мониторинг и контроль с компьютера, смартфона или планшета (Apple iOS и Android)
- встроенные средства имитации центрифугирования и вычислений для оптимизации протокола центрифугирования

Диапазон скоростей (об/мин)	500 – 26 000
Максимальное центробежное ускорение (x g)	81 770
Контроль скорости	± 10 об/мин от установленной скорости
Максимальная вместимость	6 000 мл
Диапазон температуры	от -10°C до +40°C с шагом 1°C
Контроль температуры	±2°C от установленной температуры
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	16° C to 38° C
Количество режимов разгона/торможения	11 режимов разгона / 12 режимов торможения
Языки программного обеспечения	русский, английский и 7 других
Определяемые пользователем программы	до 1000 программ, по 30 этапов в каждой

Учетные записи пользователей	до 50
Контроль использования ротора	автоматически
Система снижения трения (Friction Reduction System (FRS):	имеется
Установка времени	0-99:59 минут или режим HOLD для центрифугирования без хронометрирования
Теплоотдача	5 120 БТЕ/ч (1.5 кВт)
Уровень шума	< 57 дБА
Функция удаленного контроля	имеется
Требования к электропитанию	200 - 240V, 50/60HZ, 24A
Размеры (Высота x Ширина x Глубина)	71 x 86 x 86 см
Вес	290 кг

<https://assa-group.ru/centrifuga-vysokoskorostnaya-jxn-26>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.