



Серия мультипозиционных мешалок JLT 4

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 4

<https://assa-group.ru/jlt-4>

Серия мультипозиционных мешалок JLT создают стандартные условия во время выполнения анализа, а так же увеличивают надежность и воспроизводимость результатов.

Флоккулятор JLT 4 позволяет одновременно исследовать 4 образца.

Стержни для перемешивания из нержавеющей стали регулируются по высоте и оснащены автостопом.

Исследуемый образец может подсвечиваться с помощью переключателя, находящегося на передней панели, для более легкого считывания показаний.

Прибор имеет эргономичный дизайн. Контрольная панель слегка наклонена, это обеспечивает легкую установку и считывание параметров. Скорость перемешивания может варьироваться от 10 до 300 об/мин, с шагом 1 об/мин, и время перемешивания может задаваться в часах или минутах.

Характеристики

Материал корпуса
Количество анализируемых образцов
Задняя панель:
Мешалки:
Мотор-редуктор постоянного тока
Мощность:
Вес:
Размеры (Ш x Г):

металл с эпоксидной краской
4 позиций

отключаемое освещение
регулируемые по высоте

JLT 4 11 Ватт
JLT 4 13 кг
JLT 4 645x347x260 мм

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость перемешивания программируемая:
Выбор скорости:
Программируемый таймер:

от 10 до 300 об/мин
1 об/мин
0 - 999 минут о 0 - 99 часов
непрерывная работа- возможно

<https://assa-group.ru/jlt-4>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.