




Вискозиметры Cannon-Fenske routine

Производитель: Cannon Instrument

Модель: Cannon-Fenske routine

<https://assa-group.ru/viskozimetry-kennon-fenske-pryamogo-toka-dlya-prozrachnyh-jidkostey-cannon-fenske-routine>

Вискозиметры Кэннон-Фенске прямого тока для прозрачных жидкостей (Cannon-Fenske routine)

Широко распространенные вискозиметры прямого тока для прозрачных жидкостей. Объем пробы около 7 мл. Диапазон вязкостей от 0.5 до 100000 сСт.

Внесены в Госреестр средств измерений РФ.

Таблица. Технические характеристики вискозиметров Кэннон-Фенске

Типоразмер	Константа, сСт/с	Диапазон, сСт
25	0.002	0.5 ... 2
50	0.004	0.8 ... 4
75	0.008	1.6 ... 8
100	0.015	3 ... 15
150	0.035	7 ... 35
200	0.1	20 ... 100

300	0.25	50 ... 250
350	0.5	100 ... 500
400	1.2	240 ... 1200
450	2.5	500 ... 2500
500	8.0	1600 ... 8000
600	20.0	4000 ... 20000
650	45.0	9000 ... 45000
750	100.0	20000 ... 100000

<https://assa-group.ru/viskozimetry-kennon-fenske-pryamogo-toka-dlya-prozrachnyh-jidkostey-cannon-fenske-routine>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.