




Шейкер лабораторный возвратно- поступательный US-1350L

Производитель: **ULAB**

Модель: US-1350L

<https://assa-group.ru/us-1350l>

Назначение:

Предназначены для быстрого и эффективного перемешивания различных растворов и смесей путём встряхивания ёмкостей с пробой на платформе.

Достоинства модели:

Два LCD дисплея с подсветкой экрана для установки параметров скорости вращения и таймера. Значения скорости вращения и таймера отражаются одновременно.

Широкий выбор дополнительных съемных платформ делает возможным использовать прибор с лабораторной посудой различной формы и объема.

Электронная установка скорости вращения и таймера.

Бесколлекторный двигатель продлевает срок службы прибора и устраняет влияние магнитных помех.

Двигатель защищен от перегрузок.

Компьютерный контроль посредством RS232 интерфейса.

Специальная программа служит для установки параметров прибора через компьютер.

Характеристики:

Электропитание	200-240 В/50-60 Гц
Мощность, Вт	530
Тип перемешивания	Возвратно-поступательное
Размер платформы, мм	310x310
Диаметр орбиты, мм	10
Максимальный вес перемешивания, кг	7,5
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель
Входная мощность двигателя, Вт	28
Выходная мощность двигателя, Вт	15
Диапазон скорости вращения, об/мин	100 – 350
Индикатор скорости	Цифровой дисплей
Таймер, мин.	1-1199
Индикатор таймера	Цифровой дисплей
Принцип работы прибора	Таймер/Непрерывная работа
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	340 x 300 x 100
Вес, кг	13,5
Температура окружающей среды, °С	5-40
Относительная влажность	80%
Класс защиты DINEN60529	IP21
Интерфейс	RS232

Комплект поставки:

- Шейкер: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.

- Платформа с тремя прижимными роликами: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.

<https://assa-group.ru/us-1350l>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.