

Камера для горизонтального электрофореза SE-2



Производитель: Хеликон

Модель: SE-2

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-se-2>

SE-2 – современная мини-камера для горизонтального электрофореза. Сочетает в себе простоту конструкции и надежность в работе. Гарантия производителя составляет **3 года**.

- Предназначена для разделения до 120 образцов;
- Цельнолитой корпус из ударопрочного высококачественного прозрачного пластика обеспечивает отсутствие протекания буфера;
- Экономичный расход буфера (600 мл);
- Простая понятная конструкция позволяет за короткое время подготовить камеру к работе;
- Быстрая заливка геля без протечек с использованием заливочного столика с плавной регулировкой резьбового зажима и резиновой прокладкой;
- Камеры полностью готовы к работе, поставляются с набором всех необходимых комплектующих.

Стартовый комплект камер SE-2:

- Камера с защитной крышкой и комплектом проводов;
- УФ-прозрачная гелевая рамка (позволяет устанавливать от 1 до 5 гребенок на гель);

- Заливочный столик с резьбовым зажимом;
- Гребенка толщиной 1 мм на 18 зубцов – 2 шт.;
- Держатель для гребенок (позволяет регулировать высоту гребенки) – 2 шт.;
- Столик-уровень;
- Агароза – 100 г.

Дополнительно вы можете заказать:

- Гребенка, толщиной 1,0 мм, количество зубцов 18, 24;
- Гребенка, толщиной 1,5 мм, количество зубцов 18, 24;
- Держатель для гребенок;
- Дополнительная УФ-прозрачная гелевая рамка (позволяет устанавливать от 1 до 5 гребенок на гель);
- Дополнительный заливочный столик с резьбовым зажимом;
- Дополнительный столик-уровень.

Сопутствующие товары:

- Источник питания Эльф-4 и Эльф-8 (ДНК-Технология);
- Система гель-документирования GI-2 (Компания Хеликон);
- Трансillюминатор (Vilber Lourmat).

Размеры геля, см	12 x 17
Количество образцов	до 120
Объем буфера, мл	500
Габариты, мм	334 x 196 x 100
Вес, г	700
Максимальный ток, мА	150
Максимальное напряжение, В	250
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	20

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-se-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.