



Ультрацентрифуги серии Sorvall WX+

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: Sorvall WX+

<https://assa-group.ru/sorvall-wx-plus>

Напольные ультрацентрифуги с охлаждением Thermo Scientific серии Sorvall WX+ являются оборудованием нового поколения, которое сочетает в себе возможности центрифугирования при высоких скоростях (до 100 000 об/мин) с надежностью и простотой использования.

Особенности:

- Автоматический пересчет скорости/ускорения исключает необходимость производить конвертацию протоколов
- Интегральная система воспроизводимости результатов центрифугирования позволяет прилагать одну и ту же центробежную силу для обеспечения воспроизводимых результатов сепараций. Интегратор автоматически компенсирует отклонения во время ускорения, которые возникают из-за полной или частичной загрузки ротора, путем регулирования времени центрифугирования. В результате достигается полная воспроизводимость результатов от цикла к циклу центрифугирования
- Автоматическая компенсация дисбаланса ($\pm 5\%$ от объема образца), позволяет уравнивать образцы визуально. Неправильная загрузка, превышение дисбаланса или

- повреждение пробирок во время центрифугирования немедленно приводят к выключению центрифуги
- Цветной сенсорный дисплей, отображающий заданные и текущие параметры центрифугирования: время, температура, скорость, ускорение, режимов ускорения/торможения, обеспечивает легкую установку параметров центрифугирования даже для неопытного пользователя
 - Система автоматической фиксации ротора в рабочей камере, не требующая специальных инструментов, обеспечивает безопасное и надежное крепление ротора за несколько секунд
 - Управление в режиме реального времени позволяет осуществлять режим отложенного запуска центрифугирования, использовать функцию составления графика использования центрифуги
 - Система ограниченного доступа позволяет работать с центрифугой только зарегистрированному персоналу
 - 1000 программ центрифугирования с указанием имени пользователя и комментариями
 - Пошаговое программирование цикла центрифугирования (9 шагов) обеспечивает большую технологическую гибкость и более качественную сепарацию
 - Администрирование ротора на протяжении всего срока службы – регистрация использования каждого ротора, запись числа циклов и часов работы позволяет следить за его состоянием
 - Протоколирование и хранение в памяти проведенных циклов центрифугирования (до 5 120 циклов)
 - Протоколирование работы в соответствии с GLP/GMP стандартами
 - USB порт, позволяющий переносить данные журнала регистрации центрифугирования в персональный компьютер в соответствии с GLP/GMP стандартами (MTX150 / MX150 Plus)
 - Возможность установки HEPA-фильтров

- Широкий выбор роторов: угловые, горизонтальные, проточные, выполненные из современных композиционных материалов, в том числе и из углеволокна Fiberlite®
- Полная совместимость с роторами других производителей ультрацентрифуг, включая Beckman и Kontron

Технические характеристики	WX100+	WX90+	WX80+
Максимальная скорость, об/мин	100 000	90 000	80 000
Максимальное ускорение, g	802 000	692 000	602 000
Максимальный объем, мл	6 x 250		
Профили ускорения/замедления	10/11		
Диапазон оборотов	От 1 000 об/мин до макс. оборотов с шагом в 100 об/мин		
Точность регулирования оборотов	± 10 об/мин		
Диапазон регулирования температуры	от +2 °C до +40 °C		
Точность установки температуры	± 0,5 °C		
Размеры (В x Ш x Г), см	100 x 79 x 69		
Вес, кг	400		
Система управления	Микропроцессор		
Тип двигателя	Индукционный		
Программирование	1000 программ, пошаговый режим		

Уровень шума, 51
дБ

Кат. номер 75000100 75000090 75000080

<https://assa-group.ru/sorvall-wx-plus>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.