



## Автоклавы с горизонтальной загрузкой серии EL-D

Производитель: Tuttnauer

Модель: EL-D

<https://assa-group.ru/d-line-el-d>

Серия автоматических лабораторных автоклавов Tuttnauer D-line с горизонтальной загрузкой представлена моделями с объемом камеры от 28 до 160 литров. Благодаря встроенному резервуару для обессоленной воды автоклавы работают без подключения к воде и дренажной системе.

Все автоклавы серии оборудованы простой русскоязычной системой управления, которая полностью соответствует современным требованиям и позволяет успешно решать любые задачи в современной лаборатории.

Любую модель можно оснастить набором дополнительных функций: быстрым охлаждением, эффективной сушкой, стерилизацией отходов и биологически опасных веществ, Fo-контролем и многим другим.

### **Особенности автоклавов D-line с горизонтальной загрузкой:**

- Продвинутая система управления. Информация о 200 последних циклах автоклавирования хранится во встроенной памяти; есть два температурных сенсора; есть возможность удаленного мониторинга с ПК.

- Автоматический замок двери.
- Цветной дисплей.
- Русскоязычное меню.
- До 10 фиксированных программ стерилизации.
- До 20 настраиваемых программ стерилизации.
- Внутренний резервуар для обессоленной воды.
- Нагревательный элемент расположен вне камеры.
- Два погружных температурных датчика, которые обеспечивают контроль температуры стерилизуемой жидкости, что особенно важно при стерилизации растворов, чувствительных к температурному режиму (например, микробиологических сред).
- USB-порт для передачи данных.

Модель	2840 EL-D	3840 EL-D	3850 EL-D	3870 EL-D	5050 EL-D	5075 EL-D
<b>Полезный объем камеры, л</b>	28	52	65	85	110	160
<b>Размер камеры, диаметр x глубина, мм</b>	280×400	380×400	380×500	380×690	500×500	500×750
<b>Габариты, ДхВхШ, мм</b>	630×440×530	765×540×720	765×540×720	940×540×720	890×740×860	1120×740×860
<b>Вес, кг</b>	53	58	58	78	171	190
<b>Напряжение, В</b>	208 / 230	208 / 230	208 / 230	208 / 230 / 380-400	208 / 230 / 380-400	208 / 230 / 380-400
<b>Мощность, кВт</b>	2,4	3,2	3,2	4,8	4,8	6,6

**Расход** 0,8      1,4      1,5      2      3      5  
**обессоленной**  
**воды**  
**на цикл,**  
**л**  
<https://assa-group.ru/d-line-el-d>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.