



## Центрифуга лабораторная Z 383 / Z 383 K

Производитель: Hermle  
Labortechnik

Модель: Z 383 / Z 383 K

<https://assa-group.ru/z-383-z-383-k>

Данная модель оснащена индукционным безщеточным двигателем, ЖК-дисплеем, отображающим текущие и заданные параметры, поворотными ручками для удобства работы в перчатках. Многоцелевая комплектация и широкий спектр дополнительных аксессуаров позволят адаптировать данную модель к различным задачам.

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Максимальная вместимость                                   | 4 x 750 мл                                                |
| Максимальная скорость                                      | 16 000 об/мин                                             |
| Максимальное ускорение                                     | 26 331 x g                                                |
| Пошаговое изменение температуры (для модели с охлаждением) | От -20 до +40 C (шаг= 1C)                                 |
| Пошаговая установка скорости                               | От 200 об/мин до 16 000 об/мин (шаг = 10 об/мин)          |
| Пошаговая установка времени центрифугирования              | От 10 сек до 99 часов 59 минут (шаг = 10 сек, либо 1 мин) |
| Вес                                                        | 79/111 кг                                                 |

Бакет роторы дополнительно комплектуются стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 750 мл.

## Варианты комплектации центрифуги лабораторной Z 383/Z 383 К:

| Тип ротора      | Вместимость<br>, мл | Скорость,<br>об/мин | Ускорение, g  | Кат.№      |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| Угловой ротор   | 64 x 0,4            | 13 500              | 14 059/16 708 | 220.92 V01 |
| Угловой ротор   | 6 x 85              | 15 000              | 25 910        | 220.78 V02 |
| Угловой ротор   | 44 x 1,5 (2,0)      | 13 500              | 14 467        | 220.88 V01 |
| Угловой ротор   | 24 x 1,5 (2,0)      | 16 000              | 26 331        | 221.20 V02 |
| Угловой ротор * | 24 x 1,5 (2,0)      | 16 000              | 24 328        | 220.87 V15 |
| Угловой ротор   | 12x 12              | 15 000              | 24 903        | 220.85 V01 |
| Угловой ротор   | 6 x 50              | 6 000               | 3 904         | 220.97 V02 |
| Угловой ротор   | 6 x 85              | 15 000              | 25 910        | 220.78 V02 |
| Угловой ротор   | 8 x 50              | 15 000              | 24 149        | 220.80 V02 |
| Угловой ротор * | 8 x 50              | 15 000              | 24 149        | 220.80 V04 |
| Угловой ротор   | 12 x 15             | 6 000               | 4 186         | 220.96 V02 |
| Угловой ротор   | 24 x 15             | 13 500              | 14 059/16 708 | 220.92 V01 |
| Бакет ротор     | 20 x 15 -Falcon     | 5 000               | 5 199         | 221.02 V01 |
| Бакет ротор     | 12 x 50 -Falcon     | 4 250               | 3 574         | 221.03 V01 |
| Бакет ротор     | 4 x 250             | 5 000               | 4 640         | 220.86 V01 |
| Бакет ротор     | 4 x 750             | 4 500               | 4 347         | 221.36 V02 |
| Бакет ротор     | 4 x 15              | 8 000               | 9 588         | 220.73 V02 |

|                                     |       |       |            |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| Ротор для микротитрования планшетов | 4 500 | 2 762 | 221.16 V01 |
| Ротор для микротитрования планшетов | 3 500 | 1 424 | 220.50 V06 |

*\* Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой*

Угловые роторы дополнительно комплектуются адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 85 мл и герметичными крышками. Бакет роторы дополнительно комплектуются стаканами и адаптерами для пробирок объемом от 0,2 до 750 мл.

<https://assa-group.ru/z-383-z-383-k>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.