



Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион

Производитель: Концерн
"Аксион"

Модель: ДКИ-Н-11

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4239

- Портативный дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН» предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары электродов трансторакально
- Аппарат может использоваться в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи
- Импульс дефибрилляции — биполярный трапецеидальный с ограниченной длительностью (БТОД) несимметричный с соотношением амплитуд токов отрицательной и положительной полуволн ($0,5 \pm 0,1$) на нагрузке 50 Ом
- Возможность применения для взрослых и детей
- Канал неинвазивного измерения артериального давления (НИАД), защита от max давления, более 330 мм рт. ст.
- Канал определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) в пределах 0–100%
- Канал наружной электрокардиостимуляции (ЭКС) — наружный, эндокардиальный и чреспищеводный; режимы: фиксированный, сверхстимуляция и «по требованию»
- Встроенный термопринтер

- Сменная карта памяти
- Встроенное зарядное устройство аккумуляторной батареи
- Время непрерывной работы прибора в режиме мониторингирования — не менее 3 часов от сменной аккумуляторной батареи
- Одноразовые электроды ЭКС для наружной стимуляции
- Кардиосинхронизированный
- Полуавтоматическое/ручное управление
- С термопринтером и комбинированным питанием
- Цветной TFT-дисплей
- Количество разрядов энергии: 200 Дж не менее 70, 360 Дж не менее 40
- Каналы для измерения SPO2 и НИАД, наружной ЭКС
- С картой памяти
- Применяется для взрослых и детей
- Кардиосинхронизированный
- Полуавтоматическое/ручное управление

Цветной TFT дисплей: 7" (800×640) точек

Размер экрана, мм: 152×91

Чувствительность канала ЭКГ, мм\мВ: 5, 10, 20

Скорость перемещения изображения, мм\с: 12,5, 25, 50

Количество зарядов 200 Дж от полностью заряженной батареи: 70

Количество зарядов 360 Дж от полностью заряженной батареи: 40

Время набора энергии 200 Дж, не более, с: 6

Время набора энергии 360 Дж, не более, с: 10

Энергия импульса воздействия для взрослых, Дж: 5, 10, 25, 50, 75,

100, 150, 200, 250, 300, 360

Энергия импульса воздействия для детей, Дж: 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150

Питание зарядного устройства (постоянный ток), В: 12-18

Ресурс работы, лет: 5

Длина, мм: 345

Ширина, мм: 230

Высота, мм: 345

Масса, кг: 7

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4239

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.