



Аппарат назальной CPAP (СИПАП) терапии педиатрический SLE 1000

Производитель: SLE Limited.

Модель: SLE 1000

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4252

Аппарат предназначен для проведения неинвазивной респираторной поддержки у младенцев, страдающих синдромом дыхательной недостаточности или выздоравливающих после проявления этого синдрома или инфекции дыхательных путей. SLE-1000 используется в родильных домах и отделениях реанимации новорожденных.

Преимущества:

- Автоматическое регулирование скорости потока.
- Автоматическая компенсация утечек.
- Электронный смеситель газов, позволяющий с высокой точностью устанавливать целевое значение давления в дыхательных путях без применения номограммы «давление-поток».
- Автоматическая калибровка и настройка основных параметров аппарата.
- Интеллектуальная система тревожной сигнализации.
- Экран с обзором панели тревог в 360°.
- Функция «Наддув», позволяющая кратковременно увеличить давление на 3 мбар для восстановления

спавшихся альвеол или стимулирования самостоятельного дыхания ребенка.

- Встроенная батарея с большим ресурсом работы (до 4 часов).
- Поворотный входной разъем для медицинских газов дает возможность использовать различные варианты монтажа аппарата, в том числе для транспортировки.
- Специальный генератор переменного потока позволяет использовать меньшие потоки газа для создания положительного давления, а также уменьшает сопротивление выдоху пациента.

Установки	
CPAP давление:	2-12 мбар*
Время апноэ:	5-90 сек, Выкл
FiO2:	21-100%
Кнопка увеличения объема воздушной смеси:	CPAP + 3 л/мин (~3 мбар)
Время увеличения объема воздушной смеси:	30 сек
Мониторинг дыхания	
Среднее давление в дыхательных путях:	0 - 20 мбар*
Концентрация кислорода:	в пределах 3%
Индикатор Цикла Давления Индикатор обнаружения дыхания Частота дыхания:	0-200 BPM
Приглушение сигналов (в том числе предварительное):	60 сек
Сигнализация в случае если поток свежего газа менее 5 л/мин или если недостижимо (например, при большой утечке)	
Если давление превышает +5 мбар от установленной величины, сработать предохранитель, и система прекращает подачу воздушной смеси	
Выходы	
Поток свежего газа:	2-15л/МННRS232
Порты для подачи Воздуха и Кислорода	
Давление:	2 - 7 бар
Максимальная скорость входящего потока:	20 л/мин

Условия эксплуатации

Температура:	10-40°C
Влажность:	0 - 90% (без конденсации)
Увлажнители	WILAmед PMH5000
Размеры	
Размер, только вентилятор:	180mmW 180 мм H 180 мм D
Высота на стойке:	132 см
Вес, только аппарат:	5.5 кг
Требования к сети	
Напряжение:	100-240 В 50 - 60 Гц
Мощность:	60 ВА
Ресурс батареи:	до 4 часов
Зарядка батареи:	Полная зарядка -до 4 часов

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4252

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.