



Атомно-эмиссионный спектрометр с вращающимся дисковым электродом POES100

Производитель:

Модель: POES100

https://assa-group.ru/spectr_POES100

SOOHOW POEs100 - ??? ?????? ??? ?????????????? ??????? ??????,
????????????? ????????????? Soohow.

? ??? ?????????????? ????????????? ???????-????????????? ?????????????? ?
????????????? ?????????? ?????????????? ? ?????? ?????????? ???????????.

??????? ???????? ?? ?????????????? ?????????????? ????, ???????? ? ??????????????
????????????? ?????????????, ?????????????? ?????????? ???????-?????, ?????????????????? CCD-
????????????, ?????????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????????????? ??????????????
????????????????? ?????????? ??? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????? ? ??????????
?????????????, ?????????????????????? ??????, ??????? ?????????????? ?????????????????? (???????
? ?????????????? ?????????), ?????????? ??????, ?????????????????? ?????????, ???????????.

????????? ??????????????: ?????????????? ??????????????????, ?????????, ?????????? ???????,
????????????? ?????, ??????, ?????????????????????????????????? ???????, ??????????????????,
????????????????????????? ??????????????, ?????????????????? ?????????????????, ?????????? ?????????
? ?????? ??????? ?????????, ?????????????????? ?????????????? ???????????.

????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ??????? ??????? ?
????????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????? ????????? ?
????????????????????? ?? ?????????????????? ASTM D6595.

?? ????? ?????????????? ASTM D6728 (????????? ????????????? ??????????
???????????????? ????????? ? ???????).

?????? ?????????? ??? ??????????????, ??? ?????????????????? ?????????????????? ???
?????. ?????????????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ? ????????? 30-35
????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????? ?
?????????????????. ??????????????? ??????????????? ?????????????????? ?????? ???????????????
?????????????? Soohow [?????: WinOil] ??????? 1.0, ?????????????? ??????????, ????????? ?
????????????????, ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????.

Спектральный диапазон	200 - 810 нм
Фокусное расстояние	500 мм
Сенсоры	До 16 линеек CCD-матриц
Объем образца	Примерно 2 мл
Время анализа	До 30 секунд
Определяемые элементы	Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn (диапазон концентраций и количество элементов зависит от предустановленной методики)
Соответствие нормативам	ASTM D6595, ASTM D6728, NB/SH/T0865-2013
Управляющая станция	Встроенный компьютер с ОС Windows
Габариты и масса	77*36*54 см, прим. 78 кг

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.